

# Informace o výrobku

## Pájecí vodička „ZD - Pro“

Pro pájení potaženého zinkového plechu

Č. výrobku: 2411....

Údaje o našich výrobcích jsou výsledkem dlouhodobých zkušeností, které rádi dále poskytneme našim zákazníkům jako technickou pomoc při aplikaci. Vzhledem k tomu, že však nemáme vliv na provedení prací, uskutečněných našimi výrobky, omezuje se naše ručení v případě kvalitativních závad na náhradní plnění, uvedené v našich nákupních podmínkách

Tyto informace o výrobku nepředstavují žádné závazně přislíbené vlastnosti.

**Pájecí vodička „ZD - Pro“**

## Popis

Pájecí vodička na bázi chloridu zinečnatého, chloridu amonného, kyseliny solné a ředidel. Pájecí vodička „ZD-Pro“ je tavidlo k pájení titanzinku a pozinkovaného ocelového plechu. Zvláště vhodná a doporučovaná pro: RHEINZINK® v leskle válcovaném - předzvětralem provedení („vorbewittert-pro“), v modrošedém a břidlicově šedém provedení a NedZink „Nova“.

## Vlastnosti

Typ	:	3.2.2.A podle DIN EN 29454-1
Hustota (20°C)	:	1,32 g/cm <sup>3</sup>
Barva	:	žluto - hnědý
Stav	:	kapalný

## Použití

K tomu, aby se povlakování pozinkovaných plechů RHEINZINK® v předzvětralem provedení, v modrošedém, břidlicově šedém provedení a provedení NedZink-Nova prolomilo pro pájení, je v pájecí vodičce „ZD-Pro“ obsažen podíl rozpouštědla. Pájecí vodička ale díky tomuto podílu rozpouštědla není hořlavá. Páry, vznikající během pájení, mohou vzplanout vysokou pracovní teplotou. Plameny však v několika málo vteřinách zase zhasnou. Nebezpečí samovznícení neexistuje.

U provedení RHEINZINK®- „předzvětrale-pro“ v břidlicově šedé barvě se doporučuje plech předem upravit ředidlem „Lösungsmittel Pro“.

Hmotnost pájedla	:	min. 400 g
Pracovní teplota	:	250 ° C
Pájka	:	pájecí cín v tyči S-Pb60Sn40

Dále je nutno dodržovat směrnice pro zpracování RHEINZINK®.

Zbytky tavidla jsou korozivní a musí se pečlivě smýt vlhkým hadrem.

## Pokyny pro skladování

Skladujte v těsně uzavřených obalech, chráněné před vlhkostí, slunečním světlem a působením tepla. Láhve Simple-fix se zásadně musí skladovat v přímé poloze!

## Formy dodávky

Láhve 0,1 / 0,25 a 1,0 kg  
Simple Fix à 25ml  
Flux-Pen à 40ml.

Na přání lze dodat další velikosti obalů.